


TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Flow indicator, ball Rilevatore di flusso a pallina
Description Descrizione	Flow indicator Rilevatore di flusso
Use (use destination) Utilizzo (destinazione d'uso)	Device for professional use. For liquid flows from 50 ml/min. in horizontal position and 140 ml/min. in vertical position. Minimum air flow 3 litres/min. horizontal and 8 litres/min vertical. Not to be used with corrosive fluids or over +50°C. Dispositivo per uso professionale. Per flussi di liquido da 50ml/min in posizione orizzontale e 140 ml/min in posizione verticale. Flusso minimo di aria 3 litri/min. in posizione orizzontale e 8 litri/min, in posizione verticale. Da evitare l'uso con liquidi corrosivi o a temperature oltre i +50°C.
Material - Materia prima	SAN: StyreneAcryloNitrile SAN: StiroloAcridoNitrile
automated (or not) - automatizzato (o no)	not automated - non automatizzato.
IFU Istruzioni per l'uso	Flow indicator, wheel - Wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated solutions. - Keep out of the reach of children. - Discard the article according to the provisions of the current legislation. Indicatore di flusso a turbina - Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di sostanze potenzialmente contaminate. - Tenere lontano dalla portata dei bambini - Eliminare l'articolo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code - Codice	Dimensions/Dimensioni mm	Connect OD/conness O.D. mm
538	102 x 14 x 57H	Min 6,5 – Max 10


PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE-CODICE	MINIMUM PACK PZ -CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS -SCATOLA PZ
538	5	480

GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETÀ GENERALI / CONFORMITÀ

CE IVD	NO
Sterile – Sterile	NO

CHEMICAL RESISTANCE SAN – RESISTENZE CHIMICHE SAN

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid Acido inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	C	-	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	B	B	B
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	B	C	-
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	C	-	-
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	C	-	-
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	C	-	-
Ester Estere	Ethyl Acetate Acetato di Etila	100	C	-	-
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	C	-	-
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	C	-	-
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	C	-	-

Legenda (not applicable if neglected):

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance**; exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza**; l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance**; exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza**; l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance**; exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza**; non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing. I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE	
Item Articolo	Flow indicator, wheel Rilevatore di flusso a turbina
Description Descrizione	Flow indicator Rilevatore di flusso
Use (use destination) Utilizzo(destinazione d'uso)	Device for professional use. For liquid flows down to 5 ml/sec Avoid using with corrosive liquids or at temperatures above +85°C. Can be used with gases. Max use pressure 2 Bar Dispositivo per uso professionale. Per flussi di liquido fino a 5ml/sec Da evitare l'uso con liquidi corrosivi o a temperature oltre i +85°C. Può essere usato con i Gas. Pressione massima di utilizzo 2 Bar
Material - Materia prima	SAN: StyreneAcryloNitrile SAN: StiroloAcridoNitrile
automated (or not) - automatizzato (o no)	not automated - non automatizzato.
IFU	
Istruzioni per l'uso	Flow indicator, wheel - Wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated solutions. - Keep out of the reach of children. - Discard the article according to the provisions of the current legislation. Indicatore di flusso a turbina - Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di sostanze potenzialmente contaminate. - Tenere lontano dalla portata dei bambini - Eliminare l'articolo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI		
Code - Codice	Dimensions/Dimensioni mm	Connect OD/conness O.D. mm
539	90 x 15 x 40H	Min 6 – Max 11



PACKAGING / CONFEZIONAMENTO		
CODE-CODICE	MINIMUM PACK PZ -CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS -SCATOLA PZ
539	5	550

GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETA' GENERALI / CONFORMITA'	
CE IVD	NO
Sterile – Sterile	NO

CHEMICAL RESISTANCE SAN – RESISTENZE CHIMICHE SAN					
Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid Acido inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	C	-	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	B	B	B
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	B	C	-
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	C	-	-
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	C	-	-
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	C	-	-
Esther Etere	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	C	-	-
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	C	-	-
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	C	-	-
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	C	-	-

Legenda (not applicable if neglected):
Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance**; exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza**: l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance**; exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza**: l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance**; exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza**; non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing. I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.